



АБКЖ.43364.2.003ГЧ



- *Размер для справок.
- Вибропреобразователь АР1031 крепить на объект испытаний моментным ключом (размер под ключ 8мм) с моментом 1,5...2,5 Н.м (0,15...0,25 кгс.м). Контрить клеем БФ-4 ГОСТ 12172-74 по ОСТ В95 1657-75. Допускается при использовании АР1031 в лабораторных условиях проверку резьбового соединения не производить.
- Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь АР1031, должна быть ^{2,5} выполнена с допуском плоскостности 0,05 мм, с шероховатостью _{12,5}.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					АБКЖ.43364.2.003ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вибропреобразователь АР1031 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Копытина							10:1
Проб.	Шевлягин					Лист	Листов	1
Т.контр.	Краснощеков							
Н.контр.	Никифоров							
Утв.	Кирпичев							